

品番：EA763CF-74

品名：10W 建設機械用アンプ



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 17:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ノボル電機	型番	YA-415B
定格出力	10W(試験電圧DC28.0V)	周波数	200Hz~8kHz 偏差6dB(定格の-10dB出力時)
電源	DC24Vバッテリー	負荷インピーダンス	8Ω
サイズ	90(W)×89.5(D)×35(H)mm	重量	270g
ひずみ率	5%以下(1kHz、定格出力時)	信号対雑音比	50dB以上
使用温度範囲	-10℃~+50℃	消費電流	1.0A
入力回路	・マイク1 エレクトレットコンデンサマイク用 -52dBV 1.6kΩ 不平衡型 外部供給電圧 約3.6VDC(開放時) ・マイク2 ダイナミックマイク用 -65dBV 600Ω 不平衡型	付属品	取付金具×1個 交換用ヒューズ(φ6.4×30mm,2A)×1個 座金付ボルト(M5×8×4本 座金付ボルト(M5×16)×2個 フランジ付ナット(M5)×2個

作業時において重機・建機の運転者と周囲の作業者との連絡・業務放送用アンプ装置です。

小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。

振動や衝撃に強く、重機・建機などのハードな動きをする車輻に最適です。

このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。

※マイクは別売です。エレクトレット型マイクとダイナミック型マイクの両方に対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.