品番: EA763CH-6A

品名: 60W 卓上型アンプ



| 販売価格    | <b>65,100円</b> (税抜)/71,610円(税込)     |      |   |  |  |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 65,100円(税抜)/71,610円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>0</b> (2025/11/27 00:53現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログページ |                                     |      |   |  |  |







## 仕様

| メーカー                   | ユニペックス (UNI-PEX)  | 型番        | BE-60  |  |  |
|------------------------|---|-----------|--|--|--|
| 電源                     | AC100V(50/60Hz)   | 消費電力      | 80W<br>(電気用品安全法)   |  |  |
| 消費電流                   | AC1.9A DC4.8A<br>(定格出力時)                                      | 出力        | 60W  |  |  |
| 出力負荷インピーダンス            | 170Ω (ハイインピーダンス 100系)<br>4~16Ω (ローインピーダンス)                    | ライン出力     | 0dB V600Ω 不平衡  |  |  |
| 録音出力                   | 0dB V600Ω 不平衡   | ひずみ率      | 1%以下(ライン1 1kHz 定格出力時)  |  |  |
| 周波数特性                  | 50Hz~20kHz(偏差±3dB)  | 音質調節      | 低音:100Hzに於いて±10dB(1kHz<br>基準)調節器付<br>高音:10kHzに於いて±10dB(1kHz<br>基準)調節器付 |  |  |
| 信号対雑音比                 | 0dB以上アンプ入力85dB以上  | スピーカー回線選択 | 2回線LED表示   |  |  |
| 動作表示                   | 電源表示灯:LED(緑)<br>回線選択:緑×2<br>5ポイントレベルメーター:LED(緑×3、<br>黄×1、赤×1) | 使用温度範囲    | −10℃~+50℃  |  |  |
| サイズ                    | 430(W)×308(D)×99(H)mm   | 重量        | 7.6kg  |  |  |
| 最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。 |   |           |  |  |  |

切替スイッチでCDやテープ/ライン入力に切替えることもでき、多彩なミキシング放送が可能。

マイク1の優先入力信号により、マイク5/テープ、マイク6/CDの信号が自動的に減衰しフェーダーで調節可能。高低音の独立音質調整もできます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.