

品番：EA763CH-6A

品名：60W 卓上型アンプ



販売価格	68,900円(税抜) / 75,790円(税込)		
カタログ価格	68,900円(税抜) / 75,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 19:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1956ページ		



仕様

メーカー	ユニペックス(UNI-PEX)	型番	BE-60
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	80W (電気用品安全法)
消費電流	AC1.9A DC4.8A (定格出力時)	出力	60W
出力負荷インピーダンス	170Ω (ハイインピーダンス 100系) 4~16Ω (ローインピーダンス)	ライン出力	0dB V600Ω 不平衡
録音出力	0dB V600Ω 不平衡	ひずみ率	1%以下(ライン1 1kHz 定格出力時)
周波数特性	50Hz~20kHz(偏差±3dB)	音質調節	低音:100Hzに於いて±10dB(1kHz 基準)調節器付 高音:10kHzに於いて±10dB(1kHz 基準)調節器付
信号対雑音比	0dB以上アンプ入力85dB以上	スピーカー回線選択	2回線LED表示
動作表示	電源表示灯:LED(緑) 回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED(緑×3、 黄×1、赤×1)	使用温度範囲	-10℃~+50℃
サイズ	430(W)×308(D)×99(H)mm	重量	7.6kg

最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。

切替スイッチでCDやテープ/ライン入りに切替えることもでき、多彩なミキシング放送が可能。

マイク1の優先入力信号により、マイク5/テープ、マイク6/CDの信号が自動的に減衰しフェーダーで調節可能。高低音の独立音質調整もできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.