

品番 : EA763CJ-16

品名 : ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー



販売価格	83,600円(税抜)／91,960円(税込)		
カタログ価格	83,600円(税抜)／91,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/18 01:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1952ページ		



会議や講義、イベントなどで手軽に使えるバッテリー内蔵のワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPAMP10
電源	AC電源、内蔵バッテリー	サイズ	スピーカー: 280(W) × 160(D) × 390(H) mm マイク: φ47.3 × 233mm
重量	スピーカー: 5.01kg、マイク: 209g	ケーブル長	約4m
付属品	マイ克ケーブル(4m)、収納バッグ、電源ケーブル	周波数特性	65～20,000Hz
実用最大出力	60W	入力端子	直径6.3mm標準ジャック(マイク用) ×23.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用) ×13.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用) ×1
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)	スピーカーサイズ	6.5インチ(直径165mm)
ツィーターサイズ	1.0インチ(直径約25.4mm)		

会議や講義、イベントなどで手軽に使えるバッテリー内蔵のワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。(別売り/MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)))

ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。

市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を搭載しています。

スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400平方メートル程度での使用に最適です。

マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。

音量操作などがしやすい上面側にコントロール部分を搭載しています。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。

外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。

電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。

本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。

持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。

収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付きです。<ワイヤレスマイク部>

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。

B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。<有線マイク部>

発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。

質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。

ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。

マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。

ローインピーダンス

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.