

品番 : EA763CJ-23

品名 : [単3x2本] ワイヤレスヘッドマイク(800MHz帯)



販売価格	35,000円(税抜)／38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜)／38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1993ページ		



ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイク

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPAMP4WHS
マイク形式	単指向性エレクトレットコンデンサー型	アンテナ形式	ダイポールアンテナ
送信周波数	806.250MHz～809.500MHz	発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式	F3E	トーン信号	32.768kHz
変調方式	周波数変調(FM)	空中線電力	10mW
送信周波数安定度	20ppm以下	不要輻射	2.5 μW以下
基準周波数偏移	±35kHz	最大周波数偏移	±40kHz
変調感度	±30kHz(1KHz -32dBs、50mV)	最大入力音圧	120dB SPL以下(±40kHz)
入力感度調節	可変範囲 -9dB～+9dB(工場出荷時+9dB)	入力等価雑音	56dB以下
周波数特性	100～18000Hz	電源電圧(別売)	DC3V(単三乾電池×2・別売り)
電池寿命	約8時間(アルカリ電池使用時)	使用温度範囲	0°C～+40°C

サイズ	送信機(本体)/W64×D23×H84mm ヘッドマイ克/W150×D5xH25mm本 体・ヘッドマイク間ケーブル長さ/約1.2 m	重量	送信機(本体)/約108g(乾電池含ま ず)ヘッドマイク/約26g
セット内容	送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マ イナスドライバー×1、取扱説明書・保 証書×1	対応製品	MM-SPAMP4、MM-SPAMP7
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/MM-SPAMP7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。			
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。			
超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。			
フレキシブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発聲音を出力できます。			
単三乾電池×2本で動作します。 ＜ご注意＞※拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/MM-SPAMP7」のチャンネル周波数と合わせてからご利用ください。※拡声器スピーカー「MM-SPAMP4」はワイヤレス受信機が1基のみのため、同梱のワイヤレスマイク「MM-SPHMW4」との同時利用(併用)はできません。※拡声器スピーカー「MM-SPAMP7」はワイヤレス受信機が2基のため同梱ワイヤレスマイク1本と本製品(ワイヤレスヘッドマイク)の同時利用が可能です。※スピーカーとワイヤレスヘッドマイク(本製品)は2m以上離れてご利用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.