

品番：EA763CJ-26

品名：[単3x2本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)



販売価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜) / 20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/14 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1952ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPHMW6
型式	単一指向性ダイナミックマイク	アンテナ形式	内蔵アンテナ
送信周波数	806.125~809.750MHz	発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー
電波形式	F3E	トーン信号	30kHz
空中線電力	10mW以下	送信周波数安定度	10ppm以下
不要輻射	2.5 μW以下	基準周波数偏移	±20kHz
最大周波数偏移	±30kHz	電源電圧(別売り)	DC1.5V(単三乾電池×2)
電池寿命	約6時間(アルカリ電池使用時)	感度	-74±3dB
インピーダンス	600Ω	サイズ	口径47.3×233mm
重量	約209g	チャンネル/周波数	0/806.125MHz 1/806.500MHz 2/806.875MHz 3/807.250MHz 4/807.625MHz 5/808.000MHz 6/808.375MHz 7/808.750MHz 8/809.125MHz 9/809.500MHz

対応機種	EA763CJ-5・-16	
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。		
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。		
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。		
EA763CJ-5・-16に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.