

品番：EA763CJ-27

品名：[単3x2本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)



販売価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 01:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1952ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPHMW5
型式	単一指向性ダイナミックマイク	アンテナ形式	内蔵アンテナ
送信周波数	806.125MHz~809.750MHz	発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー
電波形式	F3E	トーン信号	35kHz
空中線電力	10mW	送信周波数安定度	20ppm以下
不要輻射	2.5 μ W以下	基準周波数偏移	\pm 30kHz
最大周波数偏移	\pm 35kHz	電源電圧(別売)	DC3V(単3形乾電池 \times 2)
電池寿命	約6.5時間(アルカリ電池使用時)	感度	-76 \pm 3dB
インピーダンス	220 Ω	外形寸法	口径直径36mm \times H240mm
重量	約190g	チャンネル周波数(CH/周波数)	0/806.125MHz 1/806.375MHz 2/807.125MHz 3/807.75MHz 4/809MHz 5/809.5MHz 6/806.25MHz 7/806.5MHz 8/807MHz 9/807.875MHz 10/808.5MHz

			11/808.875MHz 12/806.625MHz 13/806.875MHz 14/807.375MHz 15/808.25MHz 16/808.625MHz 17/809.25MHz 18/806.75MHz 19/807.5MHz 20/808MHz 21/809.125MHz 22/809.375MHz 23/809.75MHz 24/807.625MHz 25/808.125MHz 26/808.375MHz 27/808.75MHz 28/809.625MHz 29/807.25MHz
対応製品	EA763CJ-17		
<p>特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。</p>			
<p>B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。</p>			
<p>充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(EA763CJ-17)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 ※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.