

品番：EA763CJ-4

品名：ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

				販売価格	113,000円(税抜)／124,300円(税込)		
				カタログ価格	113,000円(税抜)／124,300円(税込)		
				在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 12:53現在)		
				商品入数	1	販売単位	個
				カタログページ	1993ページ		



ワイヤレスマイク2本の同時使用に対応した会議や講義、イベントなどで手軽に使える拡声器スピーカー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPAMP7
<スピーカー仕様>			
最大出力	20W(10W+10W)	周波数特性	180Hz～15kHz
負荷インピーダンス	8Ω	スピーカー形式	バスレフ式フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)
スピーカーユニットサイズ	3インチ(直径77.8mm)	入力端子	直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)
電源	ACアダプター又は単3電池×6本(別売)	サイズ	297×133×152(H)mm
重量	3.5kg		
<ワイヤレスマイク仕様>			
仕様	単一指向性	アンテナ形式	内蔵アンテナ

周波数特性	806.250～809.500MHz	電源電圧	DC3V(単三乾電池×2)(別売)
電池持続時間	約6.5時間(アルカリ電池使用時)	感度レベル	-76±3dB
サイズ	φ36×240mm	重量	190g
Lowインピーダンス			
付属品	ワイヤレスマイク×2、ACアダプタ×1、 収納用バッグ×1、取扱説明書		
ワイヤレスマイクが2本同時に使えます。			
スピーカー底部に三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)付き 三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3.5kg以上の三脚をご使用ください。			
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。			
スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120～150平方メートル程度での使用に最適です。			
一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。			
外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。			
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。			
電源は通常の家計用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時にも使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。			
持ち運びに便利なハンドルを装備しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.