

品番：EA763CJ-7

品名：ハンドマイク型拡声器スピーカー

	販売価格		8,560円(税抜)／9,416円(税込)	
	カタログ価格		8,560円(税抜)／9,416円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 4 (2025/10/26 14:55現在)	
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1993ページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPAMP11N
カラー	ブラック	サイズ	W61×D61×H193mm
スピーカーサイズ	2インチ(直径約50mm)	スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカースystem
ロードインピーダンス	4Ω	実用最大出力	5W
周波数特性	200～12000Hz	充電時間	約2時間
充電方法	USBポートより給電(DC5V 1A)	重量	約150g
電源	内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)	付属品	USB充電ケーブル、取扱説明書
連続使用時間	約8時間 ※使用条件により異なります。 ＜共通仕様＞		

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。

＜スピーカー部＞

音響設備などが必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスクなどで声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。

電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。

握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。

USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。

※本製品は防水構造ではありません。

※屋外での使用目安として20人程度、屋内の比較的静かな環境では30人～40人程度への案内が可能です。

<ご注意>

本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.