

品番：EA763CM-22

品名：フレキシブル型マイクロホン



販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ノボル電機	型番	MC-9128
定格インピーダンス	500Ω(不平衡)	正面感度レベル	-58dB±3dB (1kHzにおいて) 0dB=1V/Pa
周波数特性	100Hz~10,000Hz (偏差+14 -20 dB以内)	指向性	単一指向性
形状	フレキシブル形	サイズ	φ22.8×459mm
コード長	2.0m	重量	260g
材質	マンセルN1	コード	2m
付属品	取付金具		

単一指向性のフレキシブル型ダイナミックマイクロホンです。

先端のスイッチで放送ON/OFFの操作が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.