品番: EA763CM-2A

品名:ハンド形マイクロホン



販売価格	13,400円 (税抜)/14,740円(税込)					
カタログ価格	13,400円(税抜)/14,740円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2024/05/15 13:52現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	2024ページ					





仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	MD-46A
定格インピーダンス	600Ω±30%(1kHzにおいて)不平衡	正面感度レベル	-51dB±3dB(1kHzにおいて 0dB=1V /Pa)
周波数特性	100Hz~7kHz(1kHz基準 偏差 +7dB -16dB以内)	指向性	単一指向性
外装材質	ABS樹脂、上面:メタリックグレー塗装、 下面:ブラック	形状	ハンド形
サイズ	49(W)×36.5(t)×180(L)mm	コード長	1.5m
重量	約135g	付帯機能	2極大形単頭プラグ付カールコード、 トークスイッチ(ロック機構付)
適用規格	JIS C 5502 マイクロホンに順ずる		

単一指向性ハンドマイクで、周囲騒音の影響を受けることが少ない。

引掛け金具で工程も簡単。

車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などの使用に好適です。

株式会社エスコ