


品番：EA763CM-2A

品名：ハンド形マイクロホン



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/06 13:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1954ページ		



#### 仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	MD-46A
定格インピーダンス	600Ω 不平衡	正面感度レベル	-51dB±3dB (1kHzにおいて 0dB=1V/Pa)
周波数特性	100Hz～7kHz (1kHz基準 偏差+7dB -16dB以内)	指向性	単一指向性
形状	ハンド形	サイズ	49(W)×36.5(t)×180(L)mm
コード長	1.5m	付帯機能	2極大形単頭プラグ付カールコード(有効伸長1500mm)、トークスイッチ(ロック機構付)
適用規格	JIS C 5502 マイクロホンに順ずる	重量	約135g

周囲騒音の影響を受けることが少ないため、車載用・船舶用・移動用・交通機関のホーム用などの使用に適しています。

引掛金具で固定も簡単

RoHS10対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

