

品番：EA763CN-3

品名：10W 防滴型スピーカー(外部突起規制対応)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 19:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ノボル電機	型番	NP-110G
定格入力	10W	インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	106dB 以上 (1W/1m 時 1、1.5、2、3kHz の 4 点平均)	再生周波数帯域	350Hz~8kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
サイズ	口径:225×140mm 全長:195mm	重量	950g
取付金具	U字形ブラケットS形	材質	ホーンマウス、レフレクター:ASA樹脂 ブラケット:ステンレス
防水性能	IPX5	耐電圧	AC100V 1分間 (ボイスコイル・ボデー間)
絶縁抵抗	DC100V 10MΩ以上 (ボイスコイル・ボデー間)	コード	約0.6m (VFF 0.75mm ×2)

耐候性に優れたASA樹脂を採用

外部突起規制対応の製品ですので、対象となる車両にご利用いただけます。

このスピーカーはトランスを内蔵していません。アンプの仕様をご確認の上でご利用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

