


品番：EA763CS-2A

品名：15W スピーカー



販売価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
カタログ価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 19:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1956ページ		



#### 仕様

メーカー	ユニベックス (UNI-PEX)	型番	CT-380A
定格入力	15W	定格インピーダンス	670Ω(15W) 1kΩ(10W) 2kΩ(5W) (ハイインピーダンス100系)
出力音圧レベル	108dB(1W/1m)	再生周波数帯域	250Hz~8kHz
入力極性	専用プラグ付コードの黒色は+側、白色はCOM	取付金具	U字形ブラケットL形
サイズ	φ380×399mm (ホーンタイヤ除く)	防塵・防水性能	IP65
材質	ホーンマウス:アルミニウム レフレクター、カバー:ABS樹脂 ブラケット:SPHC(溶融亜鉛メッキ)	重量	約3kg
付属品	専用プラグ付コード(約79cm)		

中口径一般拡声装置用 丸形ホーンスピーカー

工場内及び屋外用に

振動板には音質特性の良いフェノールレジンを使用。音質は極めて明快です。

コンセント切換方式を採用。  
定格インピーダンス入力ワット数を表示し、出力の整合が容易に行えます。

外部のボルト、ねじ、ワッシャー類、溶融亜鉛メッキのブラケットはステンレス製を使用。錆びにくくなっています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.