品番: EA763CS-6B

品名:5W 防滴型スピーカー



| 販売価格       | 9,510円(税抜)/10,461円(税込)              |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 9,510円(税抜)/10,461円(税込)              |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>1</b> (2025/11/27 00:53現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログページ    |                                     |      |   |  |  |









## 仕様

| メーカー    | ユニペックス (UNI-PEX)                           | 型番        | CT-151   |
|---------|--|-----------|--|
| 定格入力    | 5W   | 定格インピーダンス | 2kΩ(5W) 3.3kΩ(3W) 10kΩ<br>(1W) (ハイインピーダンス100系) |
| 出力音圧レベル | 105dB(1W/1m)                               | 再生周波数帯域   | 400Hz~8kHz                                     |
| 非常用種別   | L級   | 音響パワーレベル  | p=108dB(1W)                                    |
| 指向特性区別  | М  | サイズ       | φ152×198mm                                     |
| 入力極性    | 2芯キャプタイヤコード<br>(+:黒色、COM:白色)               | 使用温度範囲    | -20~55℃<br>(結露のないこと)                           |
| 材質      | ホーンマウス、レフレクター、カバー:<br>ASA樹脂<br>ブラケット:ステンレス | 取付金具      | U字型ブラケットL型                                     |
| 防塵·防水性能 | IP65                                       | 重量        | 約1.3kg   |
| 付属品     | 専用プラグ付コード(約50cm)                           |           |  |

丸型小口径一般拡声装置用 全天候形ホーンスピーカー

工場内及び屋外用に

振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用。音質はきわめて明快です。

マッチングトランス内蔵。多数同時使用及び延長配線に適しています。

コンセント切換方式を採用し、定格インピーダンスと入力ワット数を表示。 出力の整合が容易に行えます。

外部のボルト、ねじ類はステンレス製で、耐食性に優れています。

落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。

温度ヒューズを搭載。過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合、安全機能が働きます。

- ·RoHS10対応品
- ·日本消防検定協会認定品

※設置上のご注意:水抜き穴が下になるように設置して下さい。

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.