

品番 : EA763CS-6B

品名 : 5W 防滴型スピーカー



販売価格	9,790円(税抜) / 10,769円(税込)		
カタログ価格	9,790円(税抜) / 10,769円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/24 08:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1956ページ		



仕様

メーカー	ユニペックス(UNI-PEX)	型番	CT-151
定格入力	5W	定格インピーダンス	2kΩ(5W) 3.3kΩ(3W) 10kΩ(1W) (ハイインピーダンス100系)
出力音圧レベル	105dB(1W/1m)	再生周波数帯域	400Hz～8kHz
非常用種別	L級	音響パワーレベル	p=108dB(1W)
指向特性区分	M	サイズ	φ152×198mm
入力極性	2芯キャプタイヤコード (+:黒色、COM:白色)	使用温度範囲	-20～55℃ (結露のないこと)
材質	ホーンマウス、レフレクター、カバー: ASA樹脂 プラケット:ステンレス	取付金具	U字型プラケットL型
防塵・防水性能	IP65	重量	約1.3kg
付属品	専用プラグ付コード(約50cm)		

丸型小口径一般拡声装置用 全天候形ホーンスピーカー

工場内及び屋外用に

振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用。音質はきわめて明快です。

マッピングトランス内蔵。多数同時使用及び延長配線に適しています。

コンセント切換方式を採用し、定格インピーダンスと入力ワット数を表示。
出力の整合が容易に行えます。

外部のボルト、ねじ類はステンレス製で、耐食性に優れています。

落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。

温度ヒューズを搭載。過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合、安全機能が働きります。

- ・RoHS10対応品
- ・日本消防検定協会認定品

※設置上のご注意：水抜き穴が下になるように設置して下さい。

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.