品番: EA763F-54A

品名: AC100V/25W サーキュレーター扇風機(24畳用/3D送風)



| 販売価格       | <b>19,400円</b> (税抜)/ 21,340円(税込)     |      |   |  |  |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 19,400円(税抜)/21,340円(税込)              |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>24</b> (2025/11/22 07:05現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                    | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログページ    |                                      |      |   |  |  |













扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。

## 仕様

| メーカー    | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)                | 型番    | STF-DC152T-W |
|---------|---------------------------------------|-------|--------------|
| 適用床面積   | 24畳                                   | 羽根径   | 15cm羽根       |
| 首振り角度調節 | 上下:90°·15°(自動)<br>左右:60°·90°·120°(自動) | 送風モード | 連続・リズム・おやすみ  |
| 調整風量数   | 10段階                                  | 高さ調整  | 4段階調節        |
| 入切タイマー  | 2·4·8時間                               | コード長  | 約1.7m        |
| 電源      | AC100V(50/60Hz)                       | 消費電力  | 25W          |
| サイズ     | 240(W)×240(D)×600~700(H)<br>mm        | 重量    | 2.4kg        |

特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。

立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。

前面のカバーが簡単にとりはずせるので、お手入れがとても簡単です。

リモコン付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.