

品番：EA763F-55B

品名：AC100V/37W サーキュレーター扇風機(36畳用/3D送風)



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/07/08 17:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	STF-SDC20TEC-W
適用床面積	36畳	羽根径	20cm羽根
首振り角度調節	左右首振り角度:60°(左右30°ずつ) ・90°(左右45°ずつ)・120°(左右60°ずつ) 上下首振り角度:-10~20°・20~55° ・55~90°・-10~55°・20~90°・ 10~90°	送風モード	連続・リズム・おやすみ
調整風量数	10段階	高さ調整	4段階(68cm/71.2cm/74.5cm /78cm)
入切タイマー	1/2/3/4/5/6/7/8時間(入タイマーはリモコンでのみ操作できます。)	コードの長さ	約1.8m
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	37W
サイズ	270(W)×270(D)×680~790(H) mm	重量	約2.3kg
材質	ABS、PP、POM等	付属品	リモコン、ACアダプター

特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。

左右3パターン×上下6パターン=計18パターンの首振り設定ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.