

品番：EA763FB-100

品名：AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター



販売価格	50,000円(税抜)／ 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜)／55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/10 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

型番	WMG-01	サイズ	395(W)×240(D)×795(H)mm
重量	5.5kg	羽根径	約90mm
消費電力(50/60Hz)	80W/85W	適応床面積	150畳まで
電源	AC100V	周波数	50/60Hz
タンク容量	2.5L	ミスト噴出量	140ml/h
連続ミスト吐出時間	17時間	材質	ABS樹脂
調整風量数	4パターン(自然風・弱・中・強)	回転数	強(50Hz/60Hz):1190/1240回/分 中:714回/分 弱:357回/分
マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。			
空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。			

代替品

	品番 EA763FB-100A コメント 変更点:外観デザイン・ディスプレイ表示
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.