品番: EA763FB-100A

品名:AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター



販売価格	50,000円 (税抜)/ 55,000円(税込)				
カタログ価格	50,000円(税抜)/55,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/10 17:04現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0062ページ				











仕様

型番	MGW-02	羽根径	約90mm(1枚)
適応床面積	150畳まで	消費電力(50/60Hz)	80W/85W
タンク容量	2.5L	連続ミスト吐出時間	17時間
サイズ	395(W)×240(D)×795(H)mm	重量	5.5kg
調整風量数	4パターン(自然風・弱・中・強)	材質	ABS樹脂
電源	AC100V	周波数	50/60Hz
ミスト噴出量	140ml/h	回転数	強(50Hz/60Hz):1190/1240回/分中:714回/分 弱:357回/分

マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)(別売/EA922DA-5)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.