品番: EA763FB-13

品名: AC100V/35W サーキュレーター(30畳用/DCモーター)



販売価格	23,400円 (税抜)/ 25,740円(税込)				
カタログ価 格	23,400円(税抜)/25,740円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/04 07:55現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					













仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PCF-SDC18T
羽根径	18cm	適用床面積	30畳
サイズ	260(W)×260(D)×362(H)mm	重量	1.9kg
消費電力(50/60Hz)	35W	コード長	約1.4m
送風モード	連続(10段階) リズム 強制撹拌	首振り角度	左右:60°/90°/120° 上下:65°
切タイマー	2·4·8時間		

リモコン付

風量10段階調整

前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク


屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。

強制撹拌モード 空気循環に最適な角度で、お部屋の空 気を効率的に撹拌します。

代替品

品番 EA763FB-13A





大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.