

品番：EA763FB-13

品名：AC100V/35W サーキュレーター(30畳用/DCモーター)



販売価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
カタログ価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 10:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PCF-SDC18T
羽根径	18cm	適用床面積	30畳
サイズ	260(W)×260(D)×362(H)mm	重量	1.9kg
消費電力(50/60Hz)	35W	コード長	約1.4m
送風モード	連続(10段階) リズム 強制攪拌	首振り角度	左右: 60°/90°/120° 上下: 65°
切タイマー	2・4・8時間		
リモコン付			
風量10段階調整			
前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク			
屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。			
強制攪拌モード	空気循環に最適な角度で、お部屋の空気を効率的に攪拌します。		

### 代替品

品番	EA763FB-13A
----	-------------



コメント 変更点:消費電力

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.