

品番：EA763FB-14

品名：AC100V/31W サーキュレーター(16畳用/3Dランダム送風)



販売価格	9,030円(税抜)／9,933円(税込)		
カタログ価格	9,030円(税抜)／9,933円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2024/05/17 09:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0064ページ		

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	PCF-BC15T
羽根径	15cm羽根	適用床面積	16畳
サイズ	222(W)×222(D)×296(H)mm	重量	2.0kg
消費電力(50/60Hz)	31/34W	電源	AC100V(50/60Hz)
カラー	ホワイト	コード長	1.5m
切タイマー	2・4・8時間	首振り角度	上70°
風量3段階調整(弱・中・強)			
首振り機能付(上下・左右)			
屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。			
強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。			
リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に			
3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。			
リモコン付(本体背面に収納可能)			
使いやすい操作パネル			
コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。			

エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。

空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。

風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。

特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.