

品番 : EA763FB-9A

品名 : AC100V/34W サーキュレーター(上下左右首振り)



販売価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 68 (2026/01/11 00:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0062ページ		



エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します
背面も取り外しあ手入れ可能

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	PCF-SC15T-EC
羽根径	15cm	適用床面積	18畳
サイズ(W×D×H)mm	210×210×290	重量	約2.0kg
風量調整	5段階(弱～強)	定格周波数	50/60Hz
電源	AC100V	消費電力	39/37W(最大時)
モード	リズム	首振り	上下、左右、上下・左右、首振り停止
角度調整	左右首振り:90°(自動) 上下首振り:0~75°(自動)	切タイマー	2、4、8h
コード長	約1.4m	適用床面積	約18畳

コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。

エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。

自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。

5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。

リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。

室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。

球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。

立体形状の羽根が風切り音を抑えながら十分な風を生み出します。

前面カバーの取り外しに加えて、背面カバーも取り外せるようになり、お手入れがさらに簡単になりました。

便利なリモコン付きでサーキュレーターを高い位置に設置してもリモコンでラクに操作できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.