

品番：EA763Y-1H

品名：5.0kg/539x508x 965mm 全自動洗濯機



販売価格	56,200円(税抜)／ 61,820円(税込)		
カタログ価格	56,200円(税抜)／61,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/04 22:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	100V(50/60Hz)	洗濯・脱水容量	5kg
消費電力(50/60Hz)	洗濯:390/455W	消費電力量(50/60Hz)	洗濯:105/115Wh
標準使用水量	洗濯:122L	標準水位	20～47L
運転音(洗い/脱水/乾燥)	34/54/-dB	サイズ	539(W)×508(D)×965(H)mm
本体幅	500mm	重量	約26kg
洗浄方式	2ステップウォッシュ	洗濯槽お手入れ	槽洗浄、槽乾燥
予約機能	洗濯:9時間	容量の上限	毛布:洗濯2.4kg以下 ドライ・おしゃれ着:洗濯1kg以下 (※洗濯時は別売のお洗濯キャップが必要です。)
目安時間(標準コース)	洗濯:52分	設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行)	500mm以上
付属の給水ホースの長さ	約80cm	排水ホースの長さ(左出し/右出し)	81/112cm
電源コードの長さ	約2m		

2ステップウォッシュでしっかり洗う
干し時間を短縮できる「風脱水」

高速回転で空気を取り込み、化繊衣類の水分を飛ばします。(フラッピングは行いません)。 回転速度は、エアジェットよりも遅くなります。 タイマー式(定時間)のため、衣類の量・種類、気温・湿度・室内の換気状態、設置環境によって、 水分の飛ばし具合に差が出ます。 足りない場合は追加運転してください。
取り出しやすく捨てやすい「ケース状糸くずフィルター」
ステンレス槽採用
待機時消費電力ゼロ 電源がオフのときはムダな電力がかかりません。
電源オートオフ 運転終了約8秒後に電源スイッチが自動的に切れます。
自動投入機能 柔軟剤が最終すすぎ前に自動投入できます。
自動補給水 水を自動補給し、設定水位に保ちます。
予約タイマー 仕上がり時間を簡単に予約できます。
外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。
排水ホースは左右付け換えが可能です。
「すすぎ1回」・「おいそぎ」コースの短時間コースも選べます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.