


品番：EA763Y-21F

品名：10kg/600x618x1024mm 全自動洗濯機



販売価格	132,000円(税抜)／145,200円(税込)		
カタログ価格	132,000円(税抜)／145,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/10 09:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NA-FA100H9-N
洗濯容量	10kg	脱水容量	10kg
消費電力	385W(洗濯時)	乾燥容量	槽・風乾燥:化繊2kg
サイズ	599(W)×618(D)×1024(H)mm	重量	約42kg
周波数	50Hz/60Hz共用	運転音	洗濯時:32dB、脱水時:39dB
洗浄方式	泡洗浄・パワフル立体水流	標準使用水量	110L(おまかせコース時)
目安時間	約39分	コース	おまかせ わたし流 パワフル滝洗い(6kg) パワフル滝すすぎ(6kg) おうちクリーニング(3.2kg) 毛布(4.2kg) 槽洗浄(6時間/11時間) 槽・風乾燥(2kg) 泥汚れつけおき(3kg) おしゃれ着(3.0kg) サッと槽すすぎ
付属品	給水ホース・給水栓つぎて・外部排水ホース・調節ゴムシート・風呂水給水ホース・ホースハンガー・風呂水フィルター		

弱洗い対応のコースが拡充、「おしゃれ着」コース新搭載
「ビッグサークル投入口」で衣類の取り出しがラク
「泡洗浄&パワフル立体水流」で強力洗浄
すっきりフロント 洗濯物の出し入れがラク
クリアウインドウ 洗濯中の様子が確認できる

代替品

	品番 EA763Y-35 コメント 変更点:サイズ
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.