


品番：EA763Y-22D

品名：5.0kg/562x572x 880mm 全自動洗濯機



販売価格	51,500円(税抜)／ 56,650円(税込)		
カタログ価格	51,500円(税抜)／ 56,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/03 22:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型式	NA-F50B12-N
容量	洗濯:5kg 脱水:5kg	乾燥容量	化繊1.5kg(送風乾燥)
消費電力(50/60Hz)	洗濯時:400/430W	サイズ	562(W)×572(D)×880(H)mm (給・排水ホース含む)
重量	約28kg	標準使用水量	114L
運転時間	洗濯時:約40分	運転音	洗濯時:約39dB 脱水時:約49dB
付属品	給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース		

バスポンプなしタイプ
自動でつけおき洗浄「つけおきコース」 洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。
柔軟剤の香りを衣類に残す「香りしっかりコース」 最終すすぎの途中で、柔軟剤を入れるタイミングをブザーでお知らせ。
3つの槽洗浄機能「カビクリーンタンク」「槽カビ予防コース」「槽洗浄コース」搭載。
糸くずのお手入れも簡単、抗菌加工「ビッグフィルター」搭載
パワフル立体水流で水位が低いときでもしっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.