

品番：EA763Y-22L

品名：5.0kg/556x566x880mm 全自動洗濯機



販売価格	54,900円(税抜) / 60,390円(税込)		
カタログ価格	54,900円(税抜) / 60,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NA-F5B5-H
容量	洗濯:5kg 脱水:5kg	標準使用水量	94L
消費電力	50Hz:400W 60Hz:430W	消費電力量	50Hz:90Wh 60Hz:95Wh
目安時間	定格洗濯時:約40分	運転音	洗濯時:39dB 脱水時:49dB
コース	おまかせ、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥	洗浄方式	ビックウェーブ洗浄
パルセーター	ビッグウィングパルセーター	カビクリーンタンク	○
ステンレス槽	○	からみほぐし	おまかせ(1.2~3.5kg)
無段階水位	○	予約タイマー	1~24時間後:すすぎ1回、お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、つけおき、毛布 ※手洗い・槽洗浄(1時間)・槽洗浄(11時間)・槽乾燥コースでは予約設定できません。
残時間表示	○	毛布洗い	○(2.8kg以下)
ロック機構	ふたロック:○	排水ホース取り出し	左・右2方向(後出し・伸縮式)

	チャイルドロック機能:○		
対応防水フロアー	奥行(内寸)540mm以上	待機電力ゼロ	○
サイズ	556(W)×566(D)×880(H)mm	重量	28kg
カラー	ライトグレー	付属品	給水ホース(80cm)、外部排水ホース(123cm)、保護カバー

水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」

水位が低くてもしっかり捕集し、たまった糸くずに触れることなくサッとお手入れできる「楽ポイフィルター」

軽い力ですすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」

脱水時の水を利用して、外槽の内側を自動洗浄する「カビクリーンタンク」

デジタル表示付き操作パネルで終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。

洗濯終了時間を1～24時間後まで予約できます。

#### 【つけおきコース】

洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。

#### 【槽乾燥コース】

約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。

週に1回のお手入れが目安です。

#### 【槽洗浄(1時間)コース】

市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。

約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。

月に1回のお手入れが目安です。

#### 【槽洗浄(11時間)コース】

本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.