


品番：EA763Y-30B

品名：7.0kg/590x591x 930mm 全自動洗濯機



販売価格	75,600円(税抜) / 83,160円(税込)		
カタログ価格	75,600円(税抜) / 83,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/30 10:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2135ページ		



えらべる洗濯コース6種類	
標準	つけおき
前後のめ回りに すすぎ1回	標準の倍の ヒノイがぬい落とす身に すすぎ1回
すすぎ1回	お急ぎ
すすぎ1回の洗濯に すすぎ1回の洗濯に	軽い汚れの洗濯のため すすぎを短縮
ドライ	毛布
アスリート乾燥機 やましく乾燥	お風呂の洗濯物 天候に問わず乾燥



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IAW-T704
洗濯容量	7.0kg	脱水容量	7.0kg
消費電力(50/60Hz)	450/490W	サイズ	590(W)×591(D)×930(H)mm
重量	約36kg	材質	鉄、ABS樹脂
標準水量	54L	運転音	洗濯: 約42dB 脱水: 約58dB
標準使用水量	144L	防水レベル	IPX4
電源コードの長さ	1.9m	付属品	給水ホース(約80cm)
目安時間	約45~56分	アース線長さ	約2.5m
給水ホース長さ	右側の場合: 約80cm 左側の場合: 約40cm	洗濯コース	標準・つけおき・すすぎ1回・お急ぎ・ドライ・毛布
予約タイマー	最短: 1時間後 最長: 24時間後		

予約タイマーで、予定に併せて洗濯終了時間を予約できます。待ち時間をなくし、家事を時短することができます。

脱水時間を長くすることで洗濯物の水分を飛ばす部屋干しモード搭載。

天面は大きなフラットガラスなので、洗濯の様子を確認でき、また拭き掃除もしやすいので清潔に保てます。

槽洗浄コース: 見えない汚れもお手入れ簡単。

槽乾燥コース: 洗濯後に行くとカビ予防に。

糸くずフィルター、取り外し可能。2か所に搭載しています。

「洗い」「すすぎ」の2つのボタンを同時に押すとあんしんチャイルドロックが出来ます。

水や洗剤を広範囲にムラなく放出、スプラウォッシュ。

洗剤を含む水が広範囲に放出されるので、洗剤がより衣類へ浸透し、汚れが落ちやすい。

2～4人家族にぴったりな7kgサイズの全自動洗濯機です。

黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。

代替品

	<p>品番 EA763Y-30C</p> <p>コメント 違い: サイズ・重量・標準水量等</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.