

品番：EA763Y-31C

品名：8.0kg/553x600x 917mm 全自動洗濯機



販売価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 08:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ITW-80B01-W
洗濯容量	8.0kg	脱水容量	8.0kg
消費電力	380/480W (50/60Hz)	サイズ	553(W)×600(D)×917(H)mm
重量	36kg	標準使用水量	約99L
標準水量	約48L	運転時間(洗濯時)	約43分(標準コース)
水位	約26~61L(6段階)	防水レベル	IPX4
運転音	洗濯:約36dB 脱水:約45dB	付属品	給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
電源コードの長さ	約2.0m		

大流量×立体水流
パルセーターの大きな羽根で衣類をしっかりかくはん。
ガコ落ち大水流洗浄。

2~3人暮らしのご家庭や、1人暮らしのまとめ洗いにおすすめ。
約3kgまでの毛布もしっかり洗える。

選べる洗濯コース6種類

標準:ふだんのお洗濯に

おこのみ:おこのみで工程を設定

お急ぎ:時間を短縮して洗濯する

手洗い:手洗いのように優しく洗濯する

毛布:毛布を洗濯する

つけおき:布傷みを抑えて洗濯する

選べる水量6段階で少量洗いもできて便利。

洗濯物の量に合わせて水位設定(61L、53L、44L、36L、31L、26L)ができます。

折り畳み式のふたで開けやすい

ふたは折り畳み式で省スペース。

ランドリーラックを設置しても開けやすくなっています。

汚れに強いステンレス槽でいつもキレイな洗濯槽

キレイを保つ2つのコース。

槽洗浄:洗濯槽がかび臭い・汚れが目立つ・洗濯物に洗剤かすが付着する場合に

槽乾燥:洗濯機内部の湿気を取り、かびの発生を抑える

あんしんチャイルドロック機能付き

部屋干しモード

しっかり水分を飛ばし、部屋干し樹幹を短縮!

生乾きのニオイを抑えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.