

品番：EA763Y-35

品名：10kg/586x647x1003mm 全自動洗濯機



販売価格	100,200円(税抜)／110,220円(税込)		
カタログ価格	100,200円(税抜)／110,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/16 05:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2135ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IAW-T1001
サイズ	586(W)×647(D)×1003(H)mm	重量	43kg
洗濯・脱水容量	10.0Kg	標準水量	72L
消費電力	50Hz:600W／60Hz:620W	電源	AC100V (50／60Hz共有)
予約タイマー	1～24時間	材質	鉄、ABS樹脂
電源コードの長さ	約1.9m	防水レベル	IPX4
洗濯目安時間(標準コース)	55分	運転音(洗い/脱水)	40/54dB
付属品	給水ホース、排水ホース		
洗剤・柔軟剤自動投入機能搭載			
1時間単位で最大24時間後まで洗濯終了時間を予約できます。			
ガラス扉で洗濯の様子を見ることができて安心です。			
安心のチャイルドロック付			
黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しています。			
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけ置き、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。			

しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。

代替品

	品番 EA763Y-35A コメント 製品サイズ・所要時間など
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.