品番: EA763Y-35A

品名: 10kg/553x600x 956mm 全自動洗濯機



販売価格	82,300円(税抜)/90,530円(税込)				
カタログ価 格	82,300円(税抜)/90,530円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 06:59現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ITW-100B01
サイズ	553(W)×600(D)×956(H)mm	重量	37kg
洗濯容量	10kg	脱水容量	10Kg
電源	AC100V(50/60Hz共有)	定格周波数	50/60Hz
消費電力(50/60Hz)	400/500W	材質	鉄、ABS樹脂
標準使用水量	109L	標準水量	53L
洗濯目安時間(標準コース)	約44分	防水レベル	IPX4
運転音	洗濯/約35dB、脱水/約47dB	電源コードの長さ	約2.0m
付属品	給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約 0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水 ホースクリップ		

毎日使うものだから、より使いやすさにこだわった全自動洗濯機

洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。

3~4人暮らしのご家庭や、1人暮らしのまとめ洗いにおすすめ。毛布や布団もしっかり洗える。

丈夫で汚れに強いステンレス槽。

折りたたみ式のふたで、ランドリーラックを設置しても開けやすい。

「予約」と「コース」の2つのボタンを同時押しでチャイルドロック設定可能。

洗濯物の量に合わせて水位の設定ができるので少量洗いもできて便利。 選べる水量6段階"72L/62L/48L/36L/31L/26L"

【ガチ落ち大水流洗浄】

大流量×立体水流。

パルセーターの大きな羽根で、衣類をダイナミックにかくはんしながら洗浄。

部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。

予約タイマー: 洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後~最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。

【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる"6つのコース"】

- ・標準:普段のお洗濯に。
- ・おこのみ:よく使うコースや工程を設定できる。
- ・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。
- ・手洗い:手洗いのようにやさしく洗濯。
- ・毛布:約3kgまでの毛布をしっかり洗濯。
- ・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。

投入口はわかりやすく入れやすい、洗剤投入ケース。

(※液体洗剤・液体漂白剤の投入ケースは、洗濯・脱水層側面にあります。)

キレイを保つ2つのコース

槽洗浄コース:見えない汚れをお手入れ 槽乾燥コース:洗濯後に行うとカビ予防に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.