

品番 : EA763Y-70B

品名：5.0kg/555x525x 920mm 全自動洗濯機



| | |
|---------|------------------------------|
| 販売価格 | 51,300円(税抜)／56,430円(税込) |
| カタログ価格 | 51,300円(税抜)／56,430円(税込) |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/01/12 06:39現在) |
| 商品入数 | 1 |
| カタログページ | 2082ページ |



仕様

| | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|------------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IAW-T503E |
| 洗濯容量 | 5.0kg | 脱水容量 | 5.0kg |
| 消費電力(50/60Hz) | 245/300W | サイズ | 555(W)×525(D)×920(H)mm |
| 重量 | 約31kg | 標準使用水量 | 120L |
| 標準水量 | 46L | 防水レベル | IPX4 |
| コース | 標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥 | 電源コード | 約1.9m |
| 運転音 | 洗濯:約36dB 脱水:約51dB | 材質 | 鉄、ABS樹脂 |
| 付属品 | 給水ホース(約0.8m) | | |

1~2人暮らしにぴったりな5kgサイズの全自動洗濯機です。

2つの機能でお洗濯をサポート!

部屋干しモード・乾燥時間を短縮・部屋干しのニオイを抑える!

予約タイマー：洗濯終了時間を予約・待ち時間ゼロに！

ライフスタイルに合わせた使いができる1~24時間の予約タイマー機能付です。

小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。

黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。

選べる水位4段階

洗濯物の量にあわせて水位設定ができます。

少量洗いもできて便利。

折り畳み式のふたで開けやすい

ふたは折り畳み式で省スペース。

ランドリーラックを設置しても開けやすくなっています。

糸くずフィルター

取り外し可能。2か所に搭載しています。

しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。

代替品



品番 EA763Y-71

コメント 縦型/容量:洗濯4.5kg/脱水4.5kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.