

品番：EA763Y-70C

品名：5.0kg/540x535x 835mm 全自動洗濯機



販売価格	48,200円(税抜) / 53,020円(税込)		
カタログ価格	48,200円(税抜) / 53,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 08:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IAW-T504-W
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	50Hz: 330W 60Hz: 360W
洗濯容量	5.0kg	脱水容量	5.0kg
標準使用水量	92L	標準水量	47L
運転音	洗濯: 約36dB 脱水: 約51dB	コース	標準・お急ぎ・毛布・つけおき・念入り・ドライ
タイマー	1~24時間	防水レベル	IPX4
電源コード	約1.9m	サイズ	約540(W)×535(D)×835(H)mm
重量	約28kg	材質	鉄、ステンレス、ABS樹脂など
付属品	給水ホース(約0.8m)		

1~2人暮らしにぴったりな5kgサイズの全自動洗濯機

上部のスペースを確保し洗濯物が取り出しやすいよう、高さを抑えた設計。
省スペースな折りたたみ式のふたで、ラックを設置していてもスムーズに開閉。

・2つの機能でお洗濯をサポート!

部屋干しモード:乾燥時間を短縮。部屋干しのニオイも抑える!

予約タイマー:洗濯終了時間を予約。待ち時間ゼロに!

・選べる水位4段階

水位は47L・34L・22L・13Lの4段階

洗濯物の量にあわせて水位設定が可能

・キレイな洗濯槽を保つ2つのコースを搭載

槽洗浄コース:見えない汚れをお手入れ

槽乾燥コース:洗濯後に行うとカビ予防に

ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付き

上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.