

品番：EA763Y-7P

品名：7.0kg/556x566x957mm 全自動洗濯機



販売価格	74,400円(税抜)／81,840円(税込)		
カタログ価格	74,400円(税抜)／81,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/20 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NA-F7PB5-W
容量	洗濯:7kg 脱水:7kg	標準使用水量	洗濯時:107L
消費電力	50Hz:480W 60Hz:545W	消費電力量	50Hz:106Wh 60Hz:113Wh
目安時間	定格洗濯時:43分	運転音	洗濯時:約37dB 脱水時:約46dB
コース(洗濯)	おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ	洗浄方式	ビッグウェーブ洗浄
パルセーター	ビッグウイングパルセーター	バスポンプ	○
カビクリーンタンク	○	ステンレス槽	○
からみほぐし	おまかせ(1.2～4.5kg)	無段階水位	○
予約タイマー	1～24時間後:すすぎ1回、お急ぎ 2～24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布	残時間表示	○
お好み設定	○	毛布洗い	○(3.0kg以下)
ロック機構	ふたロック:○	排水ホース取り出し	左・右2方向(後出し)

	チャイルドロック機能:○		
対応防水フロアー	奥行(内寸)540mm以上	待機電力ゼロ	○
サイズ	556(W)×566(D)×957(H)mm	重量	30kg
カラー	ホワイト	付属品	給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース(4m)、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー
水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」			
水位が低くてもしっかり捕集し、たまった糸くずに触れることなくサッとお手入れできる「楽ポイフィルター」			
軽い力ですると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」			
脱水時の水を利用して、外槽の内側を自動洗浄する「カビクリーンタンク」			
お風呂の残り湯を利用できる「バスポンプ機能」			
デジタル表示付き操作パネルで終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。			
洗濯終了時間を1～24時間後まで予約できます。			
【わたし流コース】 お好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。			
【つけおきコース】 洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。			
【槽乾燥コース】 約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。			
【槽洗浄(1時間)コース】 市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。			
【槽洗浄(11時間)コース】 本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。			
【サッと槽すすぎコース】 洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.