

品番：EA763YA-11A

品名：AC100V/1180W 衣類乾燥機

	販売価格 105,500円 (税抜)／116,050円(税込)			
	カタログ価格 105,500円(税抜)／116,050円(税込)			
	在庫数 最新在庫: 1 (2025/06/18 20:32現在)			
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	2135ページ		



仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	DE-N60HV
乾燥容量	6kg	消費電力	1180W(強)、710W(弱)
サイズ	630(W)×516(D)×670(H)mm	重量	26kg
電源	100V(50/60Hz)	発熱方式	自己温度制御発熱体
乾燥コース	標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg	乾燥機能	・エアハッチ ・湿度センサー
お役立ち機能	・クッション付きドラム ・お掃除ラクラクフィルター ・ふんわりガード ・フィルター目づまりサイン	省エネ機能	待機時消費電力ゼロ
ヒーター&風乾燥の2way乾燥 衣類に合わせて乾燥方式が選べます。			
仕上げコース 生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。			

低温乾燥コース 靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。
風乾燥コース キャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。
除菌(75℃)コース 衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。
ふんわりガード 乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。
ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。
フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。
フィルター目づまりサイン
待機時消費電力ゼロ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.