

品番：EA763YB-101B

品名：AC100V/408W 温水洗浄便座(ウォシュレット)



販売価格	112,500円(税抜)／123,750円(税込)			
カタログ価格	112,500円(税抜)／123,750円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/23 12:14現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2136ページ			



仕様

メーカー	TOTO	型番	TCF6553
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	408W
水流量	270～430ml(おしり洗浄)	吐水量	おしり洗浄:約0.27～0.43L/分 やわらか洗浄:約0.27～0.43L/分 ビデ洗浄:約0.29～0.43L/分 ※水圧0.2MPaのとき
使用可能給水圧力	0.05Mpa(流動時)～0.75Mpa(静止時)	熱交換器タンク方式	貯湯式
リモコン電源	単3形アルカリ乾電池×2本	サイズ	383(W)×530(D)×147(H)mm
電源コード長	1.0m(漏電保護プラグ付)	重量	約5.3kg
カラー	ホワイト		
トイレ使用后「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌!ノズルのキレイが長持ち。			
ご使用前に、便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れをつきにくくする「プレミスト」機能			
段差や隙間が小さく、お掃除ラクラク!なお手入れしやすいデザイン			
暖房便座・ウォシュレット付き			

