

品番：EA763ZD-114

品名：470x396x706mm/50L マイクロカットシュレッダー-(A3対応)



販売価格	162,000円(税抜) / 178,200円(税込)		
カタログ価格	162,000円(税抜) / 178,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 12:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1940ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

A3用紙対応!50Lの大容量シュレッダー 大量の書類を処理するオフィスに最適

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	PSD-MA390
投入幅	310mm	細断枚数	17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。A3コピー用紙/12枚カード/1枚
細断形状	マイクロカット	細断サイズ	2×8mm
細断速度	50Hz:2.8m/分、60Hz:3.2m/分	ダストボックス容量	50L
ゴミ袋サイズ(市販品)	70リットル以上使用推奨	電源	AC100V 50/60Hz
連続使用時間	90分(40分休止後再運転可)	騒音	55dB
細断可能なもの	コピー用紙、カード、ホッチキス	サイズ	470(W)×396(D)×706(H)mm
重量	49kg	パッケージサイズ	540(W)×600(D)×780(H)mm
パッケージ重量	50kg	セット内容	本体、メンテナンスオイル 250ml×1

			本、ゴミ袋×3枚
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2	消費電力	950W
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。			
A4コピー用紙最大17枚、A3コピー用紙最大12枚が細断できます。			
カード細断も可能です。			
90分連続運転可能です。			
オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。			
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。			
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。			
半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。			
ゴミ袋が取り付けできます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.