

品番：EA763ZD-24A

品名：168x355x349mm/ 8.8L シュレッダー



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/25 12:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1938ページ		



オフィスやご家庭で一人一台使用するのに最適なシュレッダーです。ゴミ箱は裁断くずが見やすいクリアダストボックスを採用しています

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	P6HC
電源	AC100V(50/60Hz)	サイズ	168(W)×355(D)×349(H)mm
重量	約4.6kg	定格消費電力	175W
定格時間	3分(連続で使える時間)	投入幅	紙投入部:220mm、 CD・DVD投入部:123mm
投入厚	紙投入部:3.0mm、 CD・DVD投入部:2.0mm	投入厚部から刃先までの距離	紙投入部:20mm、 CD投入部:67mm
定格細断枚数	A4コピー用紙:6枚、 CD・DVD:1枚、 プラスチック製カード:1枚	安全装置	サーマルプロテクター、 ダストボックススイッチ、 温度ヒューズ
細断サイズ	約4×27mm(クロスカット)	細断速度	約2.2m/分(50/60Hz)
材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール	コード長	約1.4m
ダストボックス容量	8.8L	CDケース容量	0.9L
紙認識センサー	スイッチ式	カラー	ホワイト

A4サイズのコピー用紙を6枚同時細断可能なクロスカットタイプのシュレッダーです。

ゴミ箱は細断くずが見やすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利。

斜め挿入口仕様で紙の挿入がスムーズにできます。

ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.