品番: EA763ZD-26C

品名:365x260x565mm/23.0L シュレッダー



販売価格	37,400円 (税抜)/ 41,140円(税込)				
カタログ価 格	37,400円(税抜)/41,140円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/02 22:45現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1978ページ				















仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	OF16J
ダストボックス容量	約23L (A4コピー用紙:400枚)	細断速度	約3.0m/分(50Hz) 約3.5m/分(60Hz)
細断能力	A4コピー用紙:16枚 (60Hzの場合、1~2枚少なくなります) CD·DVD・プラスチックカード:1枚 (厚さ1.5mm)	定格時間	10分 (プラスチックカードは連続100枚以内)
細断形状	クロスカット(4×34mm)	投入幅	218mm
投入口数	2□	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	340W(50Hz)/370W(60Hz)	重量	13kg
コード長	1.4m	キャスター	自在(ロック付)×2個 自在(ロックなし)×2個
安全装置	ダストボックススイッチ 過熱保護のサーマルプロテクター 過電流保護のオートストップ回路 給紙ガイドスイッチ		

一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。 紙、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。

オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。

オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。						
紙が詰まってしまったときに自動で強制細断できる強制細断機能付き。						
サイズ	365(W)×260(D)×565(H)mm					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.