

品番：EA763ZD-35G

品名：410x465x775mm/60.0L オートフィード シュレッダー



販売価格	105,800円(税抜) / 116,380円(税込)		
カタログ価格	105,800円(税抜) / 116,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1939ページ		



### 仕様

メーカー	アコ・ブランドズ・ジャパン	型番	GCS300AFM-E
サイズ	410(W)×465(D)×775(H)mm	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	300W(50/60Hz)	投入幅	A4サイズ対応 (最大230mm)
最大細断枚数	A4コピー用紙 オートフィード時:300枚 手差し時:8枚 (50Hz/60Hz)	定格細断枚数	A4コピー用紙 8枚 (50Hz/60Hz)
定格時間	60分	細断速度	2.2m/分(50/60Hz)
ダストボックス容量	60L (A4コピー用紙 約1100枚収納)	細断形状	2×15mmのマイクロカット
重量	23kg		

一度にA4コピー用紙300枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー

用紙をセットし、フタを閉めれば、あとは自動細断。  
細断量が多いオフィスでのシュレッダの作業を効率化

省エネ、静音タイプ

自在キャスター4個付

スリープモード機能/ピンフルストップ機能/光センサー対応/オートカットオフ機能/

リバーススイッチ機能/オートスタート&ストップ機能/インターロックスイッチ機能/  
オートリバース機能

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.