

品番：EA763ZD-47B

品名：340x170x390mm/13.2L シュレッダー



販売価格	16,300円(税抜)／ 17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜)／17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/07/18 05:51現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1980ページ		



仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	NSE-207BK
細断速度	2.4m/分(50/60Hz)	細断能力	A4用紙5枚
ダストボックス容量	約13.2L(A4コピー用紙:約70枚/5枚細断時)、 分別ケース:約0.9L	定格時間	約2分
細断形状	紙:クロスカット(4×33mm) CD:ストレートカット(4分割) カード:ストレートカット(2〜4分割)	投入幅	220mm(A4) 122mm(CD)
電源	AC100V	消費電力	195W(50/60Hz)
サイズ	340(W)×170(D)×390(H)mm	重量	3.7kg
機能	オートスタート&ストップ、正逆転スイッチ、過熱防止機能	運転音	約70dB
電源コード長	1.5m	カラー	ブラック
A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。			
カード、CD、DVDも細断できます。			
ステープラの針10・11号はそのまま細断可能			
<オートスタート&ストップ機能> 紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。			

<ダストボックススイッチ機能> ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
<正転・逆転スイッチ> 紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
<モーター過熱防止機能> モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
<安心設計の投入口> 電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 ・投入口の隙間:約3.2mm ・投入口から刃までの距離:約50mm
置き場を選ばないすっきりデザイン
安心設計&多機能シュレッダー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.