

品番 : EA763ZD-54A

品名 : 510x430x810mm/51.0L シュレッダー



販売価格	138,000円(税抜)／151,800円(税込)		
カタログ価格	138,000円(税抜)／151,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/30 14:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1938ページ		



A3コピー用紙まで対応。静電気除去装置付きで細断くずの飛び散りも軽減します

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	OF318
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	390W(50Hz)、450W(60Hz)
細断速度	約2.4m/分(50Hz)、 約2.8m/分(60Hz)	定格時間(連続細断可能時間)	30分
ダストボックス容量	約51L(A4用紙約1200枚)	細断形状	約3.9×28mmのクロスカット
投入幅	302mm(A3)	投入厚	3.5mm
最大細断枚数	A4コピー用紙:18枚(50Hz)/15枚(60Hz) (※縦入れ時はA3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz))、 CD・DVD:1枚、カード:1枚、 ステープラの針:10号まで	サイズ	約510×430×810(H)mm
材質	ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード	キャスター	ポリプロピレン
電源コード	約2m	静音タイプ	約60~70dB
キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2	機能	イオン発生装置付:静電気により、細

		断くずがダストボックスに吸着したり舞い上がったりするのを低減
		オートリバース機能(自動逆転)付 :紙詰まりを感知すると、カッターが自動的に約3秒間逆転し、紙を上部に押し戻します。
		オートオフ機能付 :電源を入れた後、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源が切れます。

安全保護装置付き

過熱保護のサーマルプロテクター:モーターが加熱すると、自動停止します。

過電流保護のオートストップ回路 :電源を自動的に遮断し、回路やモーターを破損からまもります。

緊急停止スイッチ :細断時に押すと停止します。

扉マグネットスイッチ :扉を開けると、電源が自動に切れます。

オフィスに最適!A3コピー用紙を1度に10~12枚細断できる電動シュレッダーです。

ダストボックスは、A4用紙約1200枚分の大容量タイプ

CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。

静電気除去装置付きで細断くずの飛び散りも軽減します。

代替品

	<p>品番 EA763ZD-28 コメント 投入幅310mm/容量約60リットル</p>
	<p>品番 EA763ZD-64A コメント 投入幅309mm/容量約100リットル</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.