

品番：EA763ZD-62A

品名：435x355x710mm/39.0L オートフィード シュレッター



販売価格	89,100円(税抜) / 98,010円(税込)		
カタログ価格	89,100円(税抜) / 98,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/02 23:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1979ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	AFS150HC
サイズ	435(W)×355(D)×710(H)mm	重量	15.5kg
材質	ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール	キャスター材質	ポリプロピレン
電源	AC100V 50Hz/60Hz	定格消費電力	135W(50Hz)、145W(60Hz)
待機電力	0.3W	投入幅	約218mm(A4)
細断幅	クロスカット(約4×約10mm)、CD・DVD:3分割カット	細断速度	1.6m/分(50Hz)・2.0m/分(60Hz)
定格細断枚数	オート:A4コピー用紙150枚、手差し:A4コピー用紙6枚、ハガキ1枚、CD/DVD/カード1枚	最大給紙枚数(自動裁断)	A4コピー用紙(上質紙64g/m ²)150枚
定格時間	手差し15分(連続使用時間)	細断形状	クロスカット(約4×10mm)CD・DVD:3分割カット
コード長さ	2m	ダストボックス容量	約39L(A4コピー用紙560枚)
キャスター	自在×4		

オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。

スイングアーム搭載でダストボックス内の細断クズを均等にしてくれます

ダストボックス容量は、たっぷり約39L(A4コピー用紙約560枚)です

1回で150枚を自動細断できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.