

品番：EA763ZD-72A

品名：439x324x668mm/30L オートフィード シュレッダー



販売価格	74,000円(税抜) / 81,400円(税込)		
カタログ価格	74,000円(税抜) / 81,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



一度に250枚セット!オートフィードシュレッダー

仕様

メーカー	アスカ (Asmix)	型番	SF601M
定格細断枚数	8 / 7枚 (A4コピー用紙 50/60Hz)	最大細断枚数	9 / 8枚 (A4コピー用紙 50/60Hz)
定格使用時間	30分間	ダストボックス容量	約30L (約1040枚, 80枚つつ細断 / 約1050枚, 7枚つつ細断)
給紙口幅	225mm	消費電力	250/270W 50/60Hz
使用電源	AC100V 50/60Hz	材質	ABS
マイクロカット細断寸法	2.0×13mm	細断速度	約1.9 / 2.2m/分 50/60Hz
機能	<ul style="list-style-type: none">・オートリバース機構・電源スイッチ・逆転スイッチ・用紙 / 細断屑満杯センサー・オートスタート&ストップ機構・手動細断スイッチ・自動停止安全スイッチ・温度ブレーカー・警告ランプ	サイズ	439×324×668mm

250枚セットできるオートフィードトレイ!

開閉簡単なオートフィーダー

ゴミ捨て簡単。引き出し式ダストボックス

操作しやすいボタン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.