

品番：EA763ZD-74

品名：345x515x540mm/33L オートフィット シュレッター



販売価格	76,400円(税抜) / 84,040円(税込)		
カタログ価格	76,400円(税抜) / 84,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 21:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1940ページ		



仕様

メーカー	フェローズジャパン	型番	FE-4687901
細断速度	手差し時:3.0m/分 自動細断時:約9分/150枚	細断能力	A4用紙6枚
ダストボックス容量	33L	定格時間	約12分
細断形状	クロスカット(4×38mm)	投入幅	230mm(A4)
サイズ(W×D×H)mm	345×515×540mm	重量(g)	15.5kg
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	消費電力	400W
最大自動給紙枚数	150枚	最大細断枚数	8枚
CD細断サイズ	4×38mm	ダストボックス収納枚数	約150枚
ゴミ袋サイズ	70L以上(市販品)またはSサイズ(専用)	ダストボックスタイプ	引き出し式
分別収納式くず箱	なし	セキュリティレベル	P-4
省エネ機能	スリープモード(無運転2分)	動作音	60dB
コードサイズ	1.5m		

オートフィード仕様で、自動的に不要書類を投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。

紙詰まり防止機能、ゴミ満タンセンサー付

10分以下でA4用紙150枚を自動で細断できます。

CD、カード、クリップ、ホッチキス(11号針まで)の細断もできます。

アキュフィード・システム…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。

ピンフルセンサー…細断クズの量を検知して廃棄のタイミングをお知らせします。

ワンタッチコントロール…触れるだけで操作できるタッチスクリーン式のコントロールパネル。


スリープモード…無運転2分でスリープモードに移行。細断する紙を投入すると再び細断を開始します。

静音設計…耳障りな細断時のノイズを大幅に低減しています。(当社比)

オートリバース…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。

※トレーシングペーパーなど薄くてハリのある用紙の裁断は故障の原因となります。

代替品

	<p>品番 EA763ZD-53A</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.