

品番：EA763ZD-95

品名：510x593x1033mm/110L オートフィードシュレッダー



販売価格	226,000円(税抜) / 248,600円(税込)		
カタログ価格	226,000円(税抜) / 248,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 19:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1939ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

### 仕様

メーカー	アコ・ブランズ・ジャパン	型番	GCS600AFM-E
サイズ	510(W)×593(D)×1033(H)mm	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	450W(50/60Hz)	投入幅	A4サイズ対応 (最大230mm)
最大細断枚数	A4コピー用紙 オートフィード時:600枚 手差し時:10枚 (50Hz/60Hz)	定格細断枚数	A4コピー用紙 10枚 (50Hz/60Hz)
定格時間	240分	細断速度	1.8m/分(50/60Hz)
ダストボックス容量	110L (A4コピー用紙 約2700枚 収納)	細断形状	2×15mmのマイクロカット
重量	48kg		

一度にA4コピー用紙600枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー

用紙をセットし、フタを閉めれば、あとは自動細断。  
細断量が多いオフィスでのシュレッダの作業を効率化

省エネ、静音タイプ

自在キャスター4個付

スリープモード機能/ビンプルストップ機能/光センサー対応/オートカットオフ機能/  
リバーススイッチ機能/オートスタート&ストップ機能/インターロックスイッチ機能/  
オートリバース機能

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.