

品番：EA764-201

品名：453x 70x22mm リストレスト(低反発/ブラック)



販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/02 14:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TOK-MU3NBK
サイズ(W×D×H)mm	453×70×22	カラー	ブラック
重量	234g	材質	表面:ナイロン、ネオプレン内部:低反発ウレタンフォーム、底面:ポリウレタン

低反発ウレタンを使用したキーボード用リストレスト。

粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。

宇宙工業から生まれた低反発ウレタンフォームが手首の形状を記憶し、重さを均等に分担、ベストバランスでサポートします。

通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。

大型のキーボードでも対応できるサイズです。

裏面はデスクとのズレを防止するポリウレタンを使用しています。

#### 代替品

	<p>品番 EA764-201A</p> <p>コメント 変更点:メーカー型番・JANコード</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.