

品番：EA764-201A

品名：455x 70x24mm リストレスト(低反発/ブラック)



販売価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
カタログ価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 11:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1921ページ		



#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TOK-MU3NBK2
サイズ(W×D×H)mm	455×70×24	カラー	ブラック
重量	234g	材質	表面:ナイロン 内部:低反発ウレタン、SBR 底面:ポリウレタン

低反発ウレタンを使用したフルキーボード対応のリストレスト。

通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。

粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。

裏面はデスクとのズレを防止するポリウレタンを使用しています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.