

品番：EA764-62

品名：155x100x30mm リストレスト(低反発/抗菌)



販売価格	700円(税抜)／ 770円(税込)		
カタログ価格	700円(税抜)／770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/01 19:47現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1920ページ		



腕や肩の疲れを軽減するやわらか低反発ウレタン内蔵リストレスト(抗菌)

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TOK-MU5BK
カラー	ブラック	サイズ	約W155×D100×H30mm
重量	約45g	材質	表面/ポリエステル裏面/ゴムスポンジ 内部/低反発ウレタン
低反発ウレタンを使用したリストレストです。			
通常のウレタンフォームに比べ反発弾性が非常に小さく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。			
表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。※抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。※JIS L1902「抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。			
裏面は滑り止め効果があります。			
真ん中が凹んでいるので、手首が安定し、長時間使っても疲れにくい形状です。＜抗菌効果について＞JIS L1902のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2種の菌に対する抗菌テストを行った。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する			

代替品

	品番	EA764-206A
--	----	------------



コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.